



3M™气雾罐喷胶选择指南

2019 年7月

3M™气雾罐喷胶选择指南



3M™喷胶选型指南	木质材料和硬纸板	金属	橡胶 (除EPDM)	玻璃和陶瓷	皮革	塑料 (聚烯烃 TPO)	塑料 (ABS PVC 亚克力等)	塑料 (高性能尼龙)	塑料 (轻质PVC)	纸张和硬纸板	织物, 毛毡 软木和 玻璃纤维	柔性泡棉 (橡胶, 聚氨酯)	硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯PS)	硬质泡棉 (聚氨酯)
基材														
木质材料和硬纸板	80, 90													
金属	80, 90	80, 90												
橡胶 (除EPDM)	80, 90*	80, 90*	80, 90*											
玻璃和陶瓷	80, 90*	80, 90	80, 90	80, 90										
皮革	80, 90	80	80	80, 90	80, 90									
塑料 (聚烯烃)	72, 76, 90	72, 76, 90	90	72, 77, 80, 90	76, 90	72, 76, 90								
塑料 (ABS, PVC, 亚克力等)	76, 77, 80, 90	76, 77, 80, 90	80, 90		80, 90	76, 90	76, 77, 90							
塑料 (高性能尼龙)	76, 77, 80, 90	76, 77, 80, 90	80, 90	72, 77, 80, 90		76, 90	72, 77, 90	76, 77, 90						
塑料 (轻质PVC)	80	80	80	80	80	-	80*	80	80					
纸张和硬纸板	75*, 77	75*, 77	75*, 77	75*, 77	75*, 77	75*, 77	75*, 77	75*, 77, 90	80	75*, 77				
织物, 毛毡, 软木和玻璃纤维	74, 75*, 76, 77, 80, 90	72, 74, 75*, 76, 77, 80, 90	80, 90	72, 74, 76, 75*, 77	76, 80	72, 74, 76, 90	76, 77, 90	76, 77, 90	80	75*, 76, 77	72, 74, 75*, 76, 77, 90			
柔性泡棉 (橡胶, 聚氨酯)	74, 76, 90	74, 76, 90	74, 80	74, 76, 90	80	72, 74, 76, 90	-	74, 76, 90		77	74, 76, 77, 90	74, 76, 80, 90		
硬质泡棉 (装饰板, 聚苯乙烯)	78	78	-	74, 80	-	-	77, 78	78	-	78	77, 78	78	78	
硬质泡棉 (聚氨酯)	74, 80	74, 80	74, 80		80	74, 76, 90	80	80	80	77, 80	77, 80	74, 80	-	80

3M™喷胶	主要特性	颜色	粘接强度	开放时间	剪切失效温度 SAFT(摄氏度)	SKU	净含量 ^②
产品名称							
77号-多用途喷胶 ^①	低渗透, 粘合持久。高覆盖率, 粘性强。15秒内快速粘合。	透明	低	15秒钟-15分钟	65 C	XP003800032	305g
90号-高强度喷胶 ^①	高强度, 耐高温。	透明	高	1-10分钟	121 C	62494249501	498g
74号-快速泡棉粘接喷胶 ^①	快速粘着, 胶线软, 不凹陷。达到即时泡棉撕裂强度。	透明/橙色	中	30秒钟-15分钟	76 C	62493549505	479g
72号-压敏型喷胶	持久粘接且可重复定位, 开放时间长。可变宽度絮状喷洒形式。	蓝色	中	1分钟-8小时	76 C	62493349500	490g
75号-可重复定位喷胶	几秒钟即可粘合, 超广粘着范围。可重复定位。	透明	低	5秒钟-60分钟	43 C	XP003800115	280g
76号-高粘着喷胶	快速粘着, 单表面粘合。可变宽度絮状喷洒形式。	透明	高	1-60分钟	110 C	62494349509	513g
78号-聚苯乙烯喷胶	粘合聚苯乙烯, 无需表面降解处理。延长的粘着时间用于较长的工艺操作时间。独有喷涂形式, 应用快速且简易。	透明	中	1-15分钟	87 C	62495149700	507g
80号-橡胶及乙烯基喷胶	高强度, 耐高温, 快速定型。	黄色	高	3-30分钟	148+ C	62499649556	538g

批注: ①77号、90号、74号喷胶有低VOC版本 ②更多规格产品信息请联系电话咨询销售代表
 注意: 上述技术信息和数据只是代表性的或是典型值, 不应将其用作技术规范

电话咨询销售代表:

Shelly 孙女士(江浙沪)	Chris 张先生 (广东, 广西, 海南)	Jenny 张女士
18018589631	18018589600	18018589906
ssun5@mmm.com	Czhang6@mmm.com	jzhang19@mmm.com

技术热线:

+86 4008208791

服务时间:

9:00-17:00(仅限技术疑难问题咨询)



扫码关注“3M胶粘之家”
 微信公众号,
 获取胶粘产品信息
 和进行产品真伪查询